

DUSTFREE™

Dustfree™ to rozwiązanie w postaci okularów ochronnych 3 w 1. Połączenie wkładki z pianki z miękką osłoną brwi, regulowany pasek i duże pole widzenia sprawiają, że Dustfree™ jest wygodnym rozwiązaniem dla Twoich potrzeb ochronnych.

Waga

34g

WŁAŚCIWOŚCI

- Duże pole widzenia
- Miękka osłona brwi
- Regulowany pasek



1DUST23C
Przezroczyste

Kod Produktu	Oznaczenia Soczewki	Oznaczenia Oprawek	Powłoki Soczewek	Normy
1DUST23C	2C-1.2 1 FT CE	EN 166 FT CE	Nierysująca/Nieparująca	Zgodność z normą EN 166: 2001 CE Rodzaj Certyfikatu Egzaminacyjnego 3464 Wydano przez SGS Fimko Ltd

DUSTFREE™**WYMIARY OKULARÓW**

Grubość Soczewki:	2.3mm
Krzywizna Bazowa:	7
Rozmiar Soczewki (Przekątna):	131.0mm
Mostek nosowy:	-
Długość Zausznika (Od Soczewki):	155.0mm
Całkowita Długość:	147.0mm
Min. odległość między zausznikami:	79 +/- 3mm



- | | | | |
|---|--------------------|---|---------|
| 1 | Poliwęglan | 3 | PC/ TPE |
| 2 | Nylon / Pianka EVA | 4 | PC/ TPE |

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Podczas użytkowania upewnij się, że okulary ochronne są wygodnie i pewnie osadzone na głowie.
- Przed wejściem do strefy zagrożenia upewnij się, że okulary ochronne są na miejscu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Okulary ochronne można czyścić mydłem i ciepłą wodą, a następnie osuszyć miękką szmatką.
- Nie czyścić chemicznymi lub ściernymi środkami czyszczącymi
- Okulary należy przechowywać z dala od bezpośredniego światła słonecznego, z dala od chemikaliów i nie narażać na skrajne temperatury

WYKLUCZENIA

- Ochrona będzie zapewniona tylko wtedy, gdy okulary ochronne będą prawidłowo założone.
- W przypadku zarysowania lub uszkodzenia okularów ochronnych należy je wymienić, podobnie w przypadku silnego uderzenia okulary należy natychmiast wymienić.
- Nie należy stosować farb, rozpuszczalników, klejów lub etykiet samoprzylepnych, chyba że zgodnie z instrukcjami producenta.
- Okulary ochronne w kontakcie ze skórą mogą wywołać reakcje alergiczne u osób wrażliwych. W takim przypadku należy opuścić strefę zagrożenia, zdjąć osłonę oczu i zasięgnąć porady lekarza.
- Zwraca się również uwagę użytkowników na niebezpieczeństwo modyfikacji lub usuwania jakichkolwiek oryginalnych części składowych, innych niż zalecane przez producenta.
- Dustfree™ nie jest odpowiedni do ochrony przed pyłami, cieczami lub stopionymi metalami.

WYMIARY OPAKOWANIA WEWNĘTRZNEGO


Ilość w opakowaniu:	8
Waga:	0.43kg



- | | |
|----------|------------------|
| H | Wysokość: 96mm |
| L | Długość: 191mm |
| W | Szerokość: 284mm |

WYMIARY OPAKOWANIA ZEWNĘTRZNEGO

Ilość w opakowaniu: (30 opakowań po 8szt.)	240
Waga: (około)	15kg



- | | |
|----------|-----------------|
| H | Wysokość: 63cm |
| L | Długość: 98.5cm |
| W | Szerokość: 30cm |

Kod Produktu

1DUST23C

Kod EAN Produktu

7640139971852

Kod EAN opakowania wew.

5038428324168

Kod EAN opakowania zew.

5038428287906

Kraj Pochodzenia

Tajwan